

ALPHA

3499UFP200P67 Q2-11

EAN 4031582380668
订单号 00038663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	定制解决方案
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
6 公里/小时的载重	250 kg
静态载重	700 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	240 mm
总宽度	115 mm
总重量	2.449 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	固定支架
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	115 mm

固定件

固定件类型	带中央锁定的接骨板
上板长	144 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA

3499UFP200P67 Q2-11

EAN 4031582380668
订单号 00038663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

