

INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582340969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Integral twin
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	类似 EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	125 kg
4 公里/小时的载重	125 kg
导电	是
防锈	否
静态载重	250 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	80 °C
总高	150 mm
总宽度	60 mm
总重量	1.2 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	37.5 mm
旋转半径	100 mm
转向干涉	200 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承，密封的
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	12 mm
胎面硬度（D）	40 肖氏 D

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。



德国设计
奖



红点设计
奖

INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582340969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸

