

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302622



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral twin
Type	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	175 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	1,42 kg
Certification	Testé et contrôlé par Tüv Süd

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Blanc gris (RAL9002)
Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	124 mm
Diamètre d'encombrement	248 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc gris (RAL9002)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm
Position de la tige filetée	19 mm
Nombre de trous de fixation	4

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302622

Numéro de commande 00035803
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

