

AGILA TWIN

2970PIO075P50

EAN 4031582362275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	102 mm
Celková hmotnost	0,56 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	31,4 mm
Poloměr otáčení	68,9 mm
Průměr otáčení	137,8 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	77 mm
Šířka plotny	67 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	56 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	51,5 mm
Průměr otvoru plotny	8,5 mm

AGILA TWIN

2970PIO075P50

EAN 4031582362275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

