

## LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名 Lumina

ハウジングタイプ 自在キャスター

導電性 ✓

温度範囲 (最小) -10 °C

最大温度範囲 40 °C

取付高 61 mm

全幅 55 mm

総重量 0.1054 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	51 mm
旋回径	102 mm
ドーム径	45 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	グリッピング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm

# LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

