

# AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 제품명            | Agila twin          |
| 하우징 유형         | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터    |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 70 kg               |
| 전기 전도성         | 아니요                 |
| 스테인리스          | 아니요                 |
| 정지 중 하중용량      | 140 kg              |
| 온도 범위(최소)      | -25 °C              |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C               |
| 총높이            | 69 mm               |
| 전체 너비          | 57 mm               |
| 전체 체중          | 0.24 kg             |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 25 mm    |
| 회전 반경   | 77 mm    |
| 회전 간섭   | 155 mm   |
| 돔 직경    | 53 mm    |

## 휠

|            |                  |
|------------|------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드            |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일         |
| 베어링        | 플레인 베어링          |
| 휠 색상       | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음         |
| 직경         | 50 mm            |
| 트레드 폭      | 20 mm            |
| 차체 너비      | 20 mm            |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D       |

## 피팅

|         |       |
|---------|-------|
| 피팅 유형   | 볼트홀   |
| 볼트 홀 직경 | 11 mm |

# AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

주문 번호 00030579  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

