

AGILA TWIN

2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

表现		支架	
滚动性能	● ● ● ○ ○	外壳材料	钢板，中号
运动噪音	● ● ● ● ○	支架形状	双轮子支架
损耗	● ● ● ○ ○	旋转轴承	两个钢珠滚道
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○	颜色	信号灰 （RAL7004）
核心属性		偏移量	31.4 mm
产品名称	Agila twin	旋转半径	72.5 mm
二氧化碳排放（范围3）	1.41	转向干涉	145 mm
外壳类型	万向脚轮	轮子	
标准	EN12530 - 设备脚轮	轮体材料	聚丙烯
3 km/h的载重	100 kg	胎面材料	热塑性橡胶
导电	否	轴承	精密滚珠轴承
不锈	否	轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
静态载重	200 kg	侧盖	带螺纹防护装置
温度范围（最低）	-20 °C	直径	75 mm
最高温度范围	60 °C	轮体宽度	25 mm
总高	99 mm	胎面硬度（A）	87 岸 A
总宽度	71 mm	固定件	
总重量	0.52 kg	固定件类型	螺栓孔
		螺栓孔直径	10.3 mm