

## AGILA

2470DYK100P30-11

EAN 4031582341607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Emisja CO2 (zakres 3)          | 1.75                                     |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 80 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 160 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 135 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 60 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,84 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 38 mm                   |
| Promień działania koła | 88 mm                   |
| Zasięg działania koła  | 176 mm                  |
| Średnica kopuły        | 60 mm                   |

## KOŁO

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe                                    |
| Materiał bieżni      | Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko stożkowe                                   |
| Kolor Koła           | pasywowany na niebiesko                            |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu                                    |
| Średnica             | 100 mm                                             |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                              |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                                              |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                                         |

## MOCOWANIE

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę                                                         |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm                                                                  |
| Wskazówka               | Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. |

# AGILA

2470DYK100P30-11

EAN 4031582341607

Numer zamówienia 00006519  
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

