

AGILA

2475PJI050B10-11X31 screwed

EAN 4031582301694



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ● ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ● ○ |

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Kerékfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 40 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 80 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,19 kg |
| Teljes szélesség | 43 mm |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 24 mm |
| Körbeforgás | 164 mm |
| Kupola átmérője | 41 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágó | Siklócsapágó távtartóval |
| Kerék színe | Ezüstsürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 50 mm |
| Futófelület szélessége | 19 mm |
| Test szélessége | 19 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

SZERELVÉNY

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
| Szár átmérője | 11 mm |
| Szár hossza | 31 mm |

AGILA

2475PJI050B10-11X31 screwed

EAN 4031582301694

Rendelési szám 00004475
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

