



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	110 kg
Portata statica	220 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	170 mm
Larghezza complessiva	89 mm
Peso complessivo	1,1 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	22 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	52 mm
Raggio di piroettamento	133 mm
Ingombro di piroettamento	218 mm
Diametro cuffia superiore	56 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Placca rettangolare
Lunghezza della piastra	90 mm
Larghezza della piastra	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	50 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

LINEA




5940UAP150P51

EAN 4031582408928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Club del
progettista
tedesco



Premio
Interzum



Premio di
Design IF