



### CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 32 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 108 mm |
| Diamètre d'encombrement | 216 mm |
| Diamètre du dôme        | 52 mm  |

### ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 100 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm  |

### RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 13 mm |
|--------------------------|-------|

### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nom du produit                  | Linea  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 120 kg |
| Conducteur d'électricité        | no     |
| Inoxydable                      | no     |
| Capacité de charge statique     | 240 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C  |
| Hauteur                         | 118 mm |
| Largeur totale                  | 82 mm  |

## Product Drawings

