



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	ICS
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	137 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Tige pivotante
Déport	37 mm
Rayon d'encombrement	87 mm
Diamètre d'encombrement	174 mm
Diamètre du filetage	12,4 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Longueur de la tige	25 mm

ICS



5320PJP100S70-12.4X25

EAN 4031582384840




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



5320 PJP 100 S70(1/2-3x1)
908803



IF
Design
Award