

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯, 注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 天然白色 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轴孔直径 | 25 mm |
| 中心长度 | 60 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (A) | 96 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 48 岸 D |

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Maxtech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 500 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 400 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 1000 kg |
| 温度范围 (最低) | -25 °C |
| 最高温度范围 | 80 °C |
| 总重量 | 1.17 kg |

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

订单号 00034873
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

