

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32 7035 M6/7 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral twin
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	125 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	375 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,2 kg
Teljes szélesség	63 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Világosszürke (RAL7035)
Ellensúlyoz	37,5 mm
Körbeforgás	206 mm
Kupola átmérője	61,5 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Csapág	Precíziós golyóscsapág, Tömített
Kerék színe	Világosszürke (RAL7035)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	12 mm
Test szélessége	12 mm
A futófelület keménysége (A)	91 Shore A
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	45 mm
Csavarmenet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	2
Tippek	A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32 7035 M6/7 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok

