

# INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582443318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Déport                  | 37.5 mm |
| Rayon d'encombrement    | 100 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 200 mm  |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 12 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis       | 96 mm |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral twin                  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 125 kg                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg                         |
| Conducteur d'électricité        | no                             |
| Inoxydable                      | no                             |
| Capacité de charge statique     | 250 kg                         |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                         |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                          |
| Hauteur                         | 150 mm                         |
| Largeur totale                  | 60 mm                          |
| Poids                           | 1.17 kg                        |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd |



# INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582443318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

