

# INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Integral twin                                      |
| Тип                                   | Въртящ се Колело с централно ,<br>Пълно заключване |
| Стандартен                            | EN12531 – Легло за болнични<br>заведения           |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 125 kg                                             |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 125 kg                                             |
| Електропроводим                       | Да                                                 |
| Неръждаемост                          | Не                                                 |
| Статичен Товароносимост               | 375 kg                                             |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -25 °C                                             |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 80 °C                                              |
| Обща височина                         | 129 mm                                             |
| Обща ширина                           | 63 mm                                              |
| Общо тегло                            | 1.06 kg                                            |
| Сертифициране                         | Тествано и наблюдавано от TÜV<br>Süd               |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 31 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 85 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 170 mm                |
| Диаметър на купол           | 61.5 mm               |

## КОЛЕЛО

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                                     |
| Материал на резбата   | Полиуретан, екструдирано<br>електропроводим  |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер,<br>запечатан Изолиран |
| Цвят на Колело        | Сиво бяло (RAL9002)                          |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба              |
| Диаметър              | 100 mm                                       |
| Ширина на Резба       | 15 mm                                        |
| Ширина на тялото      | 15 mm                                        |
| Твърдост на Резба (A) | 91 Бръснач A                                 |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D                                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга                           | Щифт с Отвор за ексцентрик за<br>профилни профили, къса Версия                                                  |
| Диаметър на Болт                         | 32 mm                                                                                                           |
| Дължина на Болт                          | 51 mm                                                                                                           |
| Позиция на резбата на Болт               | 7 mm                                                                                                            |
| Количество отвори за монтаж на 4<br>Болт |                                                                                                                 |
| Намек                                    | Перещите се легла трябва да<br>бъдат Изолиран в зоната за<br>поставяне от производителя на<br>болничното легло. |



Германска  
награда  
за Дизайн



Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot

# INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W


EAN 4031582340730

Номер на поръчката 00063377

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Германска  
награда  
за Дизайн



Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot