

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525
订单号 00038829

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea clinic load
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	155 mm
总宽度	71 mm
总重量	1.506 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	15 mm

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
偏移量	47.5 mm
旋转半径	122.5 mm
转向干涉	254 mm

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆, 用于异型杆, 短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	50 mm