

LINEA LIGHT

5920XSP100L51-11 RAL7001

EAN 4031582370720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea light
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	100 mm
Totale breedte	73 mm

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	32 mm
Zwenk radius	88 mm
Draaicirkel	176 mm
Diameter koepel	40 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	11 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LIGHT


5920XSP100L51-11 RAL7001

EAN 4031582370720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award