

# AGILA STAINLESS

7470XSC100P51

EAN 4031582350746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 核心属性

产品名称	Agila stainless
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	135 mm
总重量	0.783 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺, 导电
胎面材料	聚氨酯, 注塑, 导电
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	91 岸 A
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

## 支架

材料	不锈钢, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	95 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最大)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	50 mm
上板孔直径	11 mm

# AGILA STAINLESS

7470XSC100P51

EAN 4031582350746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

