INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# ICS

## 5328PJP100P50 7001

EAN 4031582030549



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●●○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | ICS |
| Tipo | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 200 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 141 mm |
| Largura geral | 52 mm |
| Peso geral | 0,5 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Estreito |
| Cor | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Diâmetro do dome | 52 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Anti-fios integrados |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 32 mm |
| Largura do corpo | 32 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 77 mm |
| Largura da placa | 67 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 46,5 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 56 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 61,5 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 8,5 mm |

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


5328PJP100P50 7001

EAN 4031582030549

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto




Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH