

LINEA

5940XSP100R05-22 RAL9002

EAN 4031582351989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта | Linea |
| Тип корпус | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 120 kg |
| Електропроводим | ✓ |
| Статичен Товароносимост | 240 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 120 mm |
| Обща ширина | 82 mm |
| Общо тегло | 0,822 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид, електропроводим |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 20 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване | 32 mm |
| Радиус на завъртане | 90 mm |
| Интерференция при завъртане | 180 mm |
| Диаметър на купол | 52 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 22 mm |
| Дължина на Болт | 40 mm |

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
InterzumIF награда за
Дизайн

LINEA

5940XSP100R05-22 RAL9002

EAN 4031582351989

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

