



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Omikron
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	2640 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	2200 kg
Capacitate de încărcare statică	5280 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	325 mm
Greutate totală	33,626 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	250 mm
Benză de rulare	100 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A

FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Drept
Rulment pivotant	Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Offset	75 mm
Raza de pivotare	200 mm
Interferență pivotantă	400 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	200 mm
Lățimea plăcii	160 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	160 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	120 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038

Numărul de comandă 00830227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

