



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea
Тип	Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	130 kg
Електропровідність	Hi
Нержавіюча сталь	Hi
Статичний Вантажопідйомність	260 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	175 mm
Загальна ширина	89 mm
Загальна вага	1,45 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)	52 mm
Радіус повороту	156 mm
Поворотне з'єднання	312 mm
Діаметр ковпачка	56 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	22 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Довжина пластини	90 mm
Ширина тарілки	75 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	72 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	76 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	44,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	52 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

LINEA


594CUAP150P52

EAN 4031582409048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Konstruktor
Club



Нагорода
Interzum



IF
Дизайн
Award