



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Zeta
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	900 kg
Portata a 6 km/h	720 kg
Portata statica	1800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	240 mm
Peso complessivo	3,951 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, molto pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Disassamento	52,5 mm
Ingombro di piroettamento	120 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	140 mm
Larghezza della piastra	110 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (minima)	74 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ZETA

4687TOP200P63 TFR

EAN 4031582386318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

