

INTEGRAL

2040XSX125R05-32 9002 W

EAN 4031582344653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Integral
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12531 - Krankenbettenrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Ja
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	450 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	158 mm
Gesamtbreite	62 mm
Gesamtgewicht	1,1 kg
Zertifikat	Getestet und überwacht durch TÜV Süd

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, mittel
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Präzisionskugellager
Farbe	Grauweiß (RAL9002)
Ausladung	35 mm
Schwenkradius	97,5 mm
Störkreis	195 mm
Dom Durchmesser	62 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Laufflächenfarbe	Schiefergrau (ähnlich RAL7015)
Radfarbe	Schiefergrau (RAL7015)
Fadenschutz	Integrierter Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser	32 mm
Zapfenlänge	45 mm
Gewindeposition im Zapfen	7 mm
Anzahl der Montagebohrungen im 2 Zapfen	
Hinweis	Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.



IF Design
Award



Red Dot
Design
Award

INTEGRAL

2040XSX125R05-32 9002 W

EAN 4031582344653

Bestellnummer 00062717
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

