



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

### コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	75 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	150 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	103 mm
全幅	43 mm
総重量	0.28 kg

### ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	24 mm
旋回半径	61.5 mm
旋回径	123 mm
ドーム径	43 mm

### 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

### フィッティング

フィッティングタイプ	グリッピング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	31 mm

# AGILA

2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794

注文番号 00031827  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

