

AGILA CARE

2474YGO125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582342093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila care
Typ	Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	163 mm
Gesamtgewicht	0,899 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	103,5 mm
Störkreis	207 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser	32 mm
Zapfenlänge	51 mm

AGILA CARE

2474YGO125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582342093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

