



### CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Déport                  | 24 mm   |
| Rayon d'encombrement    | 61.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 123 mm  |
| Diamètre du dôme        | 43 mm   |

### ROUE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre                 | 75 mm |
| Largeur du bandage       | 25 mm |
| Largeur du corps de roue | 25 mm |

### RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 11 mm |
|--------------------------|-------|

### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Agila   |
| Émission de CO2 (portée 3)      | 0.68    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 75 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 150 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 100 mm  |
| Largeur totale                  | 43 mm   |
| Poids                           | 0.26 kg |

