PRODUKTINFORMATION

LINEA

5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	75 mm
Samlet bredde	54 mm

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	23 mm
Udfaldsradius	65 mm
Udfaldsdiameter	130 mm
Dome-diameter	30 mm
Trådens diameter	10 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Nittet
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	15 mm

MONTERING

Monteringstype	Gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top
Stiftdiameter	10 mm
Stiftlængde	15 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH