



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                      |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 900 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 720 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 1800 kg                       |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                         |
| Waga całkowita                 | 1,55 kg                       |

#### KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Stal, żelazo               |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)       |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 85 mm                      |
| Szerokość Bieżnia    | 100 mm                     |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm                      |
| Długość piasty       | 100 mm                     |
| Szerokość korpusu    | 100 mm                     |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                 |
| Typ łożyska          | 6204                       |

