INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●●○ |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Agila twin |
| Tip | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Conductiv electric | Da |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 99 mm |
| Lățime totală | 71 mm |
| Greutate totală | 0,83 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 31,3 mm |
| Raza de pivotare | 99 mm |
| Interferență pivotantă | 198 mm |
| Diametru cupolă | 65 mm |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru, conductiv electric |
| Lagăr | Rulment cu bile cu con |
| Roată | Pasivat în albastru |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 75 mm |
| Benză de rulare | 25 mm |
| Lățimea corpului | 25 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 10,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Numărul de comandă 00006429

**Desene ale produsului**




