



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea                                 |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi       |
| Portata a 3 km/h                    | 130 kg                                |
| Portata statica                     | 260 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                                 |
| Altezza totale                      | 143 mm                                |
| Larghezza complessiva               | 82 mm                                 |
| Peso complessivo                    | 0,884 kg                              |

### RUOTA

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                                     |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato                         |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Parafili                    | Con parafili                                   |
| Diametro                    | 125 mm                                         |
| Larghezza battistrada       | 20 mm                                          |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                                     |

### SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale                 | Poilammide                       |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Disassamento              | 40 mm                            |
| Raggio di piroettamento   | 129 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 258 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 52 mm                            |
| Inossidabile              | ✓                                |

### FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 11 mm         |

## DISEGNI TECNICI

