

LINEA LIGHT

5925XSP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582370751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea light
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни коледа
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	100 mm
Обща ширина	73 mm

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	32 mm
Радиус на завъртане	102 mm
Интерференция при завъртане	204 mm
Диаметър на купол	41 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят Резба	Сива шистичка (RAL7015)
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	20 mm
Ширина на тялото	20 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	11 mm

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
Interzumproduct
design
awardIF
награда
за
Дизайн

LINEA LIGHT


5925XSP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582370751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Design
Club



Награда
Interzum



IF
награда
за
Дизайн