

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila twin
Tip kućišta	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	103 mm
Ukupna težina	0,67 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	konusi lezaj, nerdjajuci
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljusk	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	28 mm
okretni radijus	65,5 mm
Otpor okretanju	131 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča sa elementima kočnice
Dužina ploče	70 mm
Širina ploče	55 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	51 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	57 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	41 mm
Prečnik otvora ploče	5,5 mm

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

