

LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Linea safety
外壳类型	自动锁定系统
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	80 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	75.5 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.16 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	灰白色（RAL9002）
偏移量	23 mm
旋转半径	66 mm
转向干涉	132 mm
提示	强制释放 23 N，弹簧冲程长度 8 mm。

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm



德国设计
师俱乐部
(DDC)



Interzum
奖



iF 设计奖

