

# INTEGRAL TWIN LOAD

3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Integral twin load                                        |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Padrão                            | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares                |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 250 kg                                                    |
| Elétrico condutivo                | Não                                                       |
| Aço inoxidável                    | Não                                                       |
| Capacidade de carga estática      | 750 kg                                                    |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                                                    |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                                     |
| Altura total                      | 193 mm                                                    |
| Largura geral                     | 74 mm                                                     |
| Peso geral                        | 2,32 kg                                                   |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, pesada             |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinzento branco (RAL9002)        |
| Offset                  | 45 mm                            |
| Raio giratório          | 124,5 mm                         |
| Interferência giratória | 249 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 70 mm                            |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda                | Cinzento branco (RAL9002)        |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 150 mm                           |
| Largura do corpo           | 15 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 91 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 40 Shore D                       |

## ENCAIXE

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de fixação                             | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
| Diâmetro do Furo                            | 32 mm                                               |
| Comprimento do Furo                         | 50 mm                                               |
| Posição da rosca do furo                    | 7 mm                                                |
| Quantidade de furos: parafusos de 2 fixação |                                                     |