



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	ICS
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	52 mm
Poids global	0.5 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	37 mm
Rayon d'encombrement	99.5 mm
Diamètre d'encombrement	199 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Garde-filet intégré
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige	10 mm
Tige Longueur Tige	17 mm

ICS

5320JP125S70-10x17 7001

EAN 4031582010695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

