



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | ICS              |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg           |
| 전기 전도성         | 예                |
| 스테인리스          | 아니요              |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C            |
| 총높이            | 166 mm           |
| 전체 너비          | 52 mm            |
| 전체 체중          | 0.72 kg          |

## 하우징

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 주택 자재   | 폴리아미드               |
| Fork 외형 | 슬림                  |
| 스위블 베어링 | 스템, 회전              |
| 색상      | 실버 그레이(유사한 RAL7001) |
| 오프셋     | 37 mm               |
| 회전 반경   | 99.5 mm             |
| 회전 간섭   | 199 mm              |
| 돔 직경    | 52 mm               |

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 전기 전도성     |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 밀봉된     |
| 휠 색상       | 실버 그레이(RAL7001)   |
| 스레드 가드     | 통합 스레드가드          |
| 직경         | 125 mm            |
| 트레드 폭      | 32 mm             |
| 차체 너비      | 32 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 91 Shore A        |
| 트레드의 경도(D) | 40 Shore D        |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 95 mm     |
| 플레이트 너비        | 70 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 50 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

