



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                              |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 290 mm                            |
| Poids                           | 4,837 kg                          |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Aluminium                       |
| Bandage               | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | axe de roue boulonné            |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                  |
| Diamètre              | 250 mm                          |
| Largeur du bandage    | 55 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, forte charge                       |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 180 mm                                           |
| Diamètre d'encombrement | 360 mm                                           |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4680ITP250P63 CONVEX

EAN 4031582414448



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

