INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# AGILA

## 2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Agila |
| Tipo | Rodízio giratório com travão total |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 200 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 138 mm |
| Largura geral | 60 mm |
| Peso geral | 1,03 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 43,5 mm |
| Raio giratório | 131 mm |
| Interferência giratória | 262 mm |
| Diâmetro do dome | 60 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 32 mm |
| Largura do corpo | 32 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Espiga sólida, redonda |
| Diâmetro do Furo | 28 mm |
| Comprimento do Furo | 45 mm |
| Posição da rosca do furo | 19 mm |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

## 2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127

Número de encomenda 00029115

**Desenhos do produto**




