

# ALPHA STAINLESS

8477UFC100P30-13

EAN 4031582422528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 41 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 242 mm |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tread hardness     | souple |
| Diamètre           | 100 mm |
| Largeur du bandage | 34 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 13 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg          |
| Conducteur d'électricité        | no              |
| Inoxydable                      | yes             |
| Capacité de charge statique     | 300 kg          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C          |
| Plage de température (maximale) | 80 °C           |
| Hauteur                         | 128 mm          |
| Poids                           | 0.93 kg         |

# ALPHA STAINLESS

8477UFC100P30-13

EAN 4031582422528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

