



La imagen puede diferir del producto original

#### RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto           | Kappa                          |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda          |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 540 kg                         |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 450 kg                         |
| Conductivo eléctrico          | No                             |
| Inoxidable                    | No                             |
| Capacidad de carga estática   | 900 kg                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                          |
| Altura total                  | 205 mm                         |
| Ancho total                   | 110 mm                         |
| Peso total                    | 4.06 kg                        |

#### SOPORTE

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado   |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                           |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color                    | Pasivado azul                              |
| Desplazamiento           | 58 mm                                      |
| Radio de giro            | 140 mm                                     |
| Interferencia de giro    | 280 mm                                     |
| Lubrication nipple       | 1                                          |
| Diámetro del domo        | 111 mm                                     |

#### ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness                     | blando                                      |
| Material del cuerpo                | Chapa de acero, pesada                      |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión            |
| Eje                                | Enroscado con tuerca                        |
| Color Aro                          | Gris/sin marcas                             |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 160 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 67 Shore A                                  |

#### AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 135 mm            |
| Anchura de la placa                        | 110 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

