

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○   |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○   |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila stainless                 |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 75 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                              |
| Inoxidable                    | Sí                              |
| Capacidad de carga estática   | 150 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                           |
| Altura total                  | 100 mm                          |
| Ancho total                   | 43 mm                           |
| Peso total                    | 0.32 kg                         |

## SOPORTE

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Acero Inoxidable, mediano                                            |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                                                                |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas                                                |
| Color                    | Acero Inoxidable                                                     |
| Desplazamiento           | 24 mm                                                                |
| Radio de giro            | 81 mm                                                                |
| Interferencia de giro    | 162 mm                                                               |
| Material spring          | recubrimiento de láminas de zinc altamente resistente a la corrosión |
| Material brake pedal     | fundición a presión de zinc cromada                                  |
| Diámetro del domo        | 43 mm                                                                |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica      |
| Cojinete                           | Cojinete liso           |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas |
| Diámetro                           | 75 mm                   |
| Ancho de Banda de rodadura         | 25 mm                   |
| Anchura del cuerpo                 | 25 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

## AJUSTE

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa cuadrada |
| Longitud de la placa                       | 60 mm          |
| Anchura de la placa                        | 60 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm          |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 38 mm          |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 48 mm          |
| Diámetro del orificio de la placa          | 6.3 mm         |

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033

Número de pedido 00036682  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

