



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | ICS                             |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 166 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 52 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,636 kg                        |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)         |
| Parafili                    | Parafili integrati               |
| Diametro                    | 125 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                            |
| Larghezza corpo             | 32 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale                 | Poilammide               |
| Forma della forcella      | Sottile                  |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole          |
| Colore                    | Grigio argento (RAL7001) |
| Disassamento              | 37 mm                    |
| Raggio di piroettamento   | 99,5 mm                  |
| Ingombro di piroettamento | 199 mm                   |
| Diametro cuffia superiore | 52 mm                    |

## FISSAGGIO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 77 mm               |
| Larghezza della piastra          | 67 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 46,5 mm             |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm             |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 56 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm             |
| Diametro del foro della piastra  | 8,5 mm              |

# ICS




5320PJP125P50 7001

EAN 4031582010671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI



Premio di  
Design IF