

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	103 mm
Poids	0.67 kg

CHAPE

Déport	28 mm
Rayon d'encombrement	65.5 mm
Diamètre d'encombrement	131 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm

RACCORD

Longueur de la platine	70 mm
Largeur de la platine	55 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	51 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	57 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	41 mm
Diamètre des trous de la platine	5.5 mm

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

