



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 75 kg          |
| 静态载重      | 150 kg         |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C        |
| 最高温度范围    | 60 ° C         |
| 总高        | 103 mm         |
| 总宽度       | 43 mm          |
| 总重量       | 0.299 kg       |

## 轮子

|          |               |
|----------|---------------|
| 轮体材料     | 聚丙烯           |
| 胎面材料     | 热塑性橡胶         |
| 轴承       | 滑动轴承          |
| 轮子颜色     | 银灰色 (RAL7001) |
| 侧盖       | 无螺纹护罩         |
| 直径       | 75 mm         |
| 胎面宽度     | 25 mm         |
| 轮体宽度     | 25 mm         |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A        |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 钢板, 中号 |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 蓝色钝化   |
| 偏移量  | 24 mm  |
| 旋转半径 | 80 mm  |
| 转向干涉 | 160 mm |
| 圆顶直径 | 43 mm  |

## 固定件

|       |             |
|-------|-------------|
| 固定件类型 | 带抓环的阀杆, 带衣领 |
| 阀杆直径  | 11 mm       |
| 阀杆长度  | 31 mm       |

产品信息

# AGILA

2477PJO075B10-11X31

EAN 4031582403770  
订单号 00004458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

