



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	162 mm
总宽度	52 mm
总重量	0.5 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	银灰色（RAL7001）
偏移量	37 mm
旋转半径	99.5 mm
转向干涉	199 mm
圆顶直径	52 mm
螺纹直径	0 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	六角颈螺纹阀杆，上衣
阀杆直径	10 mm
阀杆长度	17 mm

