INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# AGILA

2478DYK100P50

EAN 4031582335248



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Agila |
| Tipo | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Elétrico condutivo | Sim |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 160 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C |
| Altura total | 135 mm |
| Largura geral | 60 mm |
| Peso geral | 0,78 kg |

## SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Cor | Passivada a azul |
| Diâmetro do dome | 60 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Chapa de aço |
| Material do piso da roda | Borracha sólida, preta, eletro-condutivo |
| Rolamento | Rolamento cónico |
| Cor da Roda | Passivada a azul |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 32 mm |
| Largura do corpo | 32 mm |
| Dureza do Piso (A) | 80 Shore A |

## ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 77 mm |
| Largura da placa | 67 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 46,5 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 56 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 61,5 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478DYK100P50


EAN 4031582335248

Número de encomenda 00028597

**Desenhos do produto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH