

ZETA

4681ITP125P63 SH80XL

EAN 4031582400434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Zeta
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	320 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-0,33 °C
Hauteur	164 mm
Poids	2,86 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier renforcé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	360 mm

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ZETA

4681ITP125P63 SH80XL

EAN 4031582400434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

