

## LINEA

5941UAP125P30-11 RAL9002

EAN 4031582369229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Linea                              |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 130 kg                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 260 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                              |
| Bauhöhe                     | 143 mm                             |
| Gesamtbreite                | 82 mm                              |
| Gesamtgewicht               | 0,955 kg                           |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 125 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 129 mm               |
| Störkreis       | 258 mm               |
| Dom Durchmesser | 52 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm         |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

